




AMECHEMI

【キズの種類と修復度合】



花形・星型・線キズはキズが残ります。

Windshield Repair System

■ガラスリペアワン

〈#2691〉1回分

- ポンプVP10
- ワンショット用ホース
- ワンショットQC(小)
- 台座、シール、フィルム各1回分
- ブレードホルダー (ブレード1枚付)



■スターターキット(ケース付き)

〈#2693〉5回分

〈#2695〉15回分

〈#2696〉25回分

- ポンプVP60
- 1mホース
- 台座、シール、フィルム各5、15、25回分
- レジン液 (QC、PF)
- 超微粒子研磨剤
- 9灯LED+ クランプ
- コードレスドリル
- 超硬ドリル
- フェルトバー
- ブレードホルダー(ブレード1枚付)
- 紫外線カバー



写真は5回分です



■補充キット

〈#2700〉5回分

〈#2701〉15回分

〈#2702〉25回分

- 台座、シール、フィルム各5、15、25回分
- レジン液 (QC、PF)
- 超微粒子研磨剤



写真は5回分です


■台座・シール・フィルムセット

〈#2705〉5回分

〈#2706〉10回分

〈#2707〉25回分

- 台座、シール、フィルム各5、10、25回分



写真は5回分です

■単品

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  ■浸透作業用QC 25回分 〈#2715〉 |  ■浸透作業用CF 25回分 〈#2716〉 |  ■浸透作業用NL 25回分 〈#2717〉 |  ■仕上作業用PF 25回分 〈#2718〉 |  ■9灯LED+ クランプ 〈#2737〉 |  ■9灯LED 〈#2738〉 |  ■クランプ 〈#2739〉 |  ■1mホース 長さ: 1M 〈#2728〉 |
|  ■紫外線カバー 〈#2729〉 |  ■台座25 〈#2710〉 |  ■シール25 〈#2711〉 |  ■フィルム25 〈#2712〉 |  ■ポンプVP60 〈#2725〉 |  ■替えラバー 〈#2726〉 |  ■替えバルブ 〈#2727〉 |  ■ブレードフォルダ ブレード1枚付 〈#2745〉 |
|  ■ブレード5 5枚入 (替刃) 〈#2746〉 |  ■コードレスドリル USB充電ケーブル付 〈#2730〉 |  ■超硬ドリル 0.8Φ×5本入 〈#2731〉 |  ■フェルトバー 5本組 〈#2732〉 |  ■超微粒子研磨剤 〈#2713〉 |  ■衝撃点傷作成ボール 〈#2757〉 |  ■傷入りガラス 150×300mm 〈#2758〉 | |



←作業手順

⚠ ガラスリペアはガラスの復元は出来ません。傷の進行を抑えるための物です。



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770